



Albin Nova  
Nytt  
handskfack  
Cappucino  
SWE 448

Större  
Dränering  
Torrt  
Snyggt

# Resultat – Mycket plats & Torrt

- Klase bananer
- 5 x Pet 1,5 liter
- IPAD
- VHF Högtalere
- Insug till värmaren
- Pennor
- Mössa
- Mm

# Så gjorde jag



- Mall i Papp
- Frigolit - positiv form – Testa innan laminering
- Epoxi + glasfiber
- Biltema epoxigrund
- Biltema färg för finish
- Limmade dit lådan med sikaflex
- Sarg i glas & kolfiber på positiv form
- Dränering till lucksarg. Laminerade egna nipplar i glasfiber



Formen för handskfacket gjord i frigolit. Formen kan göras 50-60 cm lång.



Använd en duk för att underlätta att det färdiga handskfacket lossar från formen.



Det nya handskfacket. Runda av hörnen under plastarbetet.



Det nya handskfacket målas på insidan.



Handskfacket på plats.



- Limmat med Sika
- Dränering
- Hål för Insug Värmare





Mall för den nya sargen med samma mått som det existerande hålet.





Det nya handskfacket med ny sarg på plats.